



CPAP-maskin for reise

- Samme PAP-ytelse på farten
- Lett å bruke
- Veier mindre enn 1 kilo
- 12 mm mikroflexibelt rør

HH1510/00

Nye ideer for reise med CPAP-maskinen

Vår blanke design har 1/3 færre komponenter som må pakkes, sammenlignet med andre PAP-er*, og DreamStation Go gir deg samme behandling og komfortegenskaper som benyttes av mer enn 5 millioner andre PAP-brukere.

Fordeler

Philips' minste PAP-maskin

- Kompakt form
- Innebygd USB-ladeport
- Rask, enkel installasjon og enkel navigasjon

Overholder FAA-krav*

- For flyreise*

Philips' letteste PAP med en vekt på mindre enn 1 kilo

- Nattbatteri (selges separat)

Philips' minste og letteste slanger**

- Mikroflexibel slange

Lagre data for leger og helsearbeidere

- Bluetooth er standard med hver enhet
- MicroSD-kort selges separat.

PHILIPS

DreamStation Go

Funksjoner

Innebygd strømforsyning



Innebygd strømforsyning reduserer antallet deler å bære. Med målene 15 cm L x 15 cm B x 5,8 cm H passer den lett og diskret i en liten pose, og den kan bæres hvor som helst. En lomme til maske og slange er inkludert i pakken.

Innebygd USB-ladeport



Gir enkel lading av mobiltelefoner eller andre enheter og har strømuttak tilgjengelig for lamper, alarmklokker osv. Passer for reiser.

Overholder FAA krav



For å gjøre det enkelt i sikkerhetssjekken på flyplasser er det en merknad på undersiden av enheten om at dette er medisinsk utstyr og egnet for bruk ombord i fly. Enheten er egnet for bruk ombord i fly når det er i bruk med nettstrøm eller batteripakken. Ta kontakt med flyselskapet før avgang hvis du vil ha informasjon om strømkilden som er tilgjengelig på flyet. Denne enheten kompenseres automatisk for høyde opp til 7 500 fot. Ingen manuell justering er nødvendig.

Intuitiv berøringsskjerm i farger



Juster enhetsinnstillinger og vis lokal varmeterapiinformasjon med DreamStation Gos fargerike og intuitive berøringsskjerm. Dra nytte av vår MyStart-funksjon, som gir deg mulighet til å angi starttrykket for Auto CPAP-behandling som er mest komfortabelt for deg. Hvis standard lufttrykk føles for høyt eller for lavt når du skal sove, kan du enkelt justere MyStart-trykket opp eller ned, slik at du kan sove mer komfortabelt.

Mikroflexibel slange



Inkludert med DreamStation Go er den nye 12 mm mikroflexible slangen Philips' minste og letteste vi noen gang har tilbudt. Den er enda enklere å pakke og gir større fleksibilitet og bevegelsesfrihet mens du sover. Raske og enkle klikkoblinger på hver ende av slangen. Har en slank tilkobling til vår DreamWear-maske og omfatter en 22 mm ISO-adapter for andre masker.

Batteri som varer hele natten



Hvis du har tenkt å reise utenfor strømmettet, kan nattbatteriet til DreamStation Go bidra til at du fortsetter behandlingen din. DreamStation Go satt til 10 cm med trykk har vist seg å ha en gjennomsnittlig driftstid på 13 timer*** med nattbatteriet. Batteriets levetid kan variere på grunn av høyere CPAP-trykkinnstillinger, overdreven maskelekkasje, høyde over havet, temperatur, ladeenheter med USB-port og annet.

Bluetooth



Gjør det mulig å spore og overvåke kombinert fremdrift over både hjemmevarianter og de bærbare variantene av PAP-er.

MicroSD-kort selges separat.



Mulighet til å lagre viktig data for leger og helsepersonell.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Service

Garanti 2 år

Teknisk informasjon

Trykkområde 4–20 cm H₂O
Trykkmodus/-modi CPAP, APAP

Flex-trykkavlastning 1 til 3
Flex-modi C-Flex, C-Flex+, A-Flex
Opptreppingstid 0 til 45 min (5 min intervaller)
Starter opptreppingstrykk Pasienten kan justere, smart opptrepping
Mål 15 cm L x 15 cm B x 5,8 cm H

DreamStation Go

Vekt	844 g (1,86 pund)	Kompensasjon for høyde over havet	Automatisk
Filtre	Gjenbrukbar pollen	Krav til strøm	100–240 V AC, 50/60 Hz
Enhetsoppsett	Berøringsskjerm med farger		
Datalagringskapasitet	MicroSD-kort (valgfritt)		
Samsvarsmåler	Innebygd: > 1 år Pusteproblemer		

* Sammenlignet med HDM Z1- og Somnetics Transcend-enheter (2016).

** Sammenlignet med Philips 22 mm ytelsesslange.

*** Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm H₂O, 12 mm slange, 37 L/MIN lekkasje, 73,4 F rom i en høyde av 1650 meter.



data kan endres
2018, April 19
Version: 2.2.1
EAN: 606959048447

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com